

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 7/8-16
GTIN	4062406035280
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	66,69 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,588 mm
Alkureiän Ø	20,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	22,23 mm

Kokonaispituus L	140 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Varren nelikulmio \square	14,5 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	7/8-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi