

Garant**Konekierretappi ISO 228 +0,05 mm, höyrytetty, G: G3/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137360 G3/4
GTIN	4045197705686
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Toleranssiluokka ISO 228 + 0,05 mm. HSS**Käyttö:**

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Suositus:

Alkureikä \emptyset tulee DIN-tiedoista (ks. taulukko) poiketen porata **0,05 mm** suuremmaksi.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	14
Terien lkm Z	4
Kierteen \emptyset	26,44 mm
Alkureiän \emptyset	24,5 mm
Lastuava aine	HSS
varren $\emptyset D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	16 mm

Kierteen syvyys	79,32 mm
Kierteen koko	G3/4
Pinnoitus	höyrytetty
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		