

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1-18
GTIN	4062406037635
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,25 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	18
Varren nelikulmio □	16 mm
Kokonaispituus L	160 mm
varren Ø D _s	20 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376

Alkureiän Ø	24,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	25,4 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1-18 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi