

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/8-7
GTIN	4062406035587
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 7

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 24,87 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	24,87 mm
Kierrettä/ tuuma	7
Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Kierteen Ø	28,575 mm

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	3,629 mm
Kierteen syvyys	57,15 mm
varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1.1/8-7 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi