

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-14**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.7/8-14
GTIN	4062406036324
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	95,25 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	46 mm
Kokonaispituus L	250 mm

varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	47,625 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.7/8-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi