

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.10-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 NO.10-48
GTIN	4062406034399
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,35 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	4,83 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	70 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	6 mm
Kierrettä/ tuuma	48
Alkureiän Ø	4,35 mm

Kierteen syvyys	14,49 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Kierteennousu	0,529 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	10-48 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi