

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/4-10

Tilastiedot

Tilausnumero	130030 1.3/4-10
GTIN	4062406036225
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 42 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	29 mm
Kierteen Ø	44,45 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	42 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Kierteennousu	2,54 mm
varren Ø D _s	36 mm
Kierrettä/ tuuma	10

Kierteen syvyys	88,9 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.3/4-10 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi