

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1-18
GTIN	4062406035396
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	24,25 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteen Ø	25,4 mm

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,411 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1-18 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi