

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 9/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 9/16-24
GTIN	4062406034955
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	57,16 mm
Kierteennousu	1,058 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Alkureiän Ø	13,4 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	110 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	14,29 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	9/16-24 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi