

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/16-18****Tilaustiedot**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130030 1.5/16-18 |
| GTIN         | 4062406035730    |
| Tuoteluokka  | 10N              |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,1 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Terien lkm Z        | 4        |
| Kierteennousu       | 1,411 mm |
| Standardi           | DIN 376  |
| Alkureiän Ø         | 32,1 mm  |
| Varren nelikulmio □ | 22 mm    |
| Lastu-urien määrä   | 4        |
| Kierteen syvyys     | 66,69 mm |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Lastuava aine           | HSS E                                    |
| Kierrettä/ tuuma        | 18                                       |
| Kierteen Ø              | 33,338 mm                                |
| Kokonaispituus L        | 200 mm                                   |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 28 mm                                    |
| Kierretyyppi            | UNEF                                     |
| Kierteen koko           | 1.5/16-18 UNEF                           |
| Pinnoitus               | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka        | 1B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka        | 3B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste               | B  |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta          | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi   | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas              | ilman                                    |
| Tuotetyyppi             | Kierretappi                              |