

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.3-48****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 NO.3-48
GTIN	4062406000196
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 2,52 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,05 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	50 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	2,52 mm
Alkureiän Ø	2,05 mm
Kierteen syvyys	7,56 mm

varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kierteennousu	0,529 mm
Varren nelikulmio \square	2,1 mm
Kierrettä/ tuuma	48
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3-48 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi