

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130030 1.1/4-12
GTIN	4062406035686
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 29,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	63,5 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Alkureiän Ø	29,5 mm
varren Ø D _s	25 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen Ø	31,75 mm

Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteennousu	2,117 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1.1/4-12 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi