

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 3/8-18
GTIN	4062406036997
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen syvyys	28,59 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Alkureiän Ø	8,2 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	8 mm
Kierteen Ø	9,525 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3/8-18 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi