

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-10****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130030 2-10 |
| GTIN | 4062406036454 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48,4 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | DIN 376 |
| varren Ø D _s | 40 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 10 |
| Kierteen Ø | 50,8 mm |
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| Kierteen syvyys | 101,6 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Kierteennousu | 2,54 mm |
| Alkureiän Ø | 48,4 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Varren nelikulmio □ | 32 mm |
| Kierretyyppi | UNS |
| Kierteen koko | 2-10 UNS |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |