

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/8-16****Tilautiedot**

Tilausnumero	130030 1.3/8-16
GTIN	4062406035792
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,4 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	69,85 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,588 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kierteen Ø	34,925 mm

Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	33,4 mm
varren Ø D _s	28 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/8-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi