

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/2-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.1/2-18
GTIN	4062406038168
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	36,9 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,411 mm

varren $\varnothing D_s$	32 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen $\varnothing$	38,1 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.1/2-18 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi