

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-24

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 1.1/8-24
GTIN	4062406037741
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,75 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	28,575 mm
Alkureiän Ø	27,75 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	22 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierteen syvyys	57,15 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	18 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.1/8-24 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi