

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1/4-24
GTIN	4062406034597
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3

Alkureiän Ø	5,35 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	19,05 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1/4-24 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi