

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-12

Tilastiedot

Tilausnumero	130030 1/2-12
GTIN	4062406034931
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 10,75 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	9 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteenousu	2,117 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen syvyys	25,4 mm
Alkureiän Ø	10,75 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	12,7 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	11 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1/2-12 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi