

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 9/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 9/16-12
GTIN	4062406037246
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,15 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	12,15 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	9 mm
varren Ø D _s	11 mm
Kierrettä/ tuuma	12

Kierteennousu	2,117 mm
Kierteen syvyys	57,16 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	14,29 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	9/16-12 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi