

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 7/16-24
GTIN	4062406034801
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,1 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	33,33 mm
Alkureiän Ø	10,1 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	24

Kierteen Ø	11,11 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
varren Ø D _s	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	7/16-24 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi