

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 9/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 9/16-18
GTIN	4062406037215
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,9 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	110 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	12,9 mm
Kierteen syvyys	57,16 mm
Terien lkm Z	3

varren $\varnothing D_s$	11 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm
Kierteen \varnothing	14,29 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	18
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	9/16-18 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi