

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.8-32

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 NO.8-32
GTIN	4062406036614
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,17 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,42 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	63 mm
Kierteen syvyys	12,51 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	3,42 mm
Kierteen Ø	4,17 mm
Kierrettä/ tuuma	32

Kierteennousu	0,794 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3,4 mm
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	8-32 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi