

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.1/2-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.1/2-16
GTIN	4062406040413
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,6 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	32 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	36,6 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	24 mm

Kierteen Ø	38,1 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/2-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi