

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 9/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 9/16-12
GTIN	4062406039486
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteenousu	2,117 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen Ø	14,29 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	57,16 mm

varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	12
Alkureiän Ø	12,15 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	9/16-12 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi