

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.1/2-18**

**Tilastiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130035 1.1/2-18 |
| GTIN         | 4062406040406   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,9 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kierrettä/ tuuma  | 18       |
| Standardi         | DIN 376  |
| Kierteennousu     | 1,411 mm |
| Lastuava aine     | HSS E    |
| Terien lkm Z      | 4        |
| Kierteen syvyys   | 76,2 mm  |
| Lastu-urien määrä | 4        |
| Kierteen Ø        | 38,1 mm  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Kokonaispituus L            | 200 mm                                   |
| varren $\varnothing D_s$    | 32 mm                                    |
| Alkureiän $\varnothing$     | 36,9 mm                                  |
| Varren nelikulmio $\square$ | 24 mm                                    |
| Kierretyyppi                | UNEF                                     |
| Kierteen koko               | 1.1/2-18 UNEF                            |
| Pinnoitus                   | TiN                                      |
| Kylkikulma                  | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                 | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka            | 1B                                       |
| Toleranssiluokka            | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka            | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka            | 3B                                       |
| Toleranssiluokka            | 2B                                       |
| Toleranssiluokka            | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste                   | B  |
| Varsi                       | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 3xD läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta              | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi       | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas                  | ilman                                    |
| Tuotetyyppi                 | Kierretappi                              |