

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: NO.12-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 NO.12-40
GTIN	4062406038953
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,9 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kierteen syvyys	16,47 mm
Standardi	DIN 371
Kierteennousu	0,635 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Kokonaispituus L	80 mm

Alkureiän Ø	4,9 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	5,49 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	12-40 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi