

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.1/8-7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.1/8-7
GTIN	4062406040062
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 7

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 24,87 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	57,15 mm
Kierteennousu	3,629 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Alkureiän Ø	24,87 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Kierrettä/ tuuma	7

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	28,575 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	180 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1.1/8-7 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi