

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.11/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.11/16-12
GTIN	4062406038397
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 42,862 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 40,85 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	85,72 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kokonaispituus L	220 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	2,117 mm
Kierteen Ø	42,862 mm

varren $\varnothing D_s$	36 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio \square	29 mm
Alkureiän \varnothing	40,85 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.11/16-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään $3 \times D$ läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi