

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: NO.12-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 NO.12-48
GTIN	4062406038946
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,98 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	16,47 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	4,98 mm
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,529 mm

Kierrettä/ tuuma	48
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Kierteen Ø	5,49 mm
Kokonaispituus L	80 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	12-48 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi