

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: NO.10-36****Tilastiedot**

Tilausnumero	130035 NO.10-36
GTIN	4062406038892
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,15 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen Ø	4,83 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	6 mm
Kierteen syvyys	14,49 mm
Alkureiän Ø	4,15 mm

Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	70 mm
Kierteennousu	0,706 mm
Kierrettä/ tuuma	36
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	10-36 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi