

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.9/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.9/16-16
GTIN	4062406040499
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	79,38 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen Ø	39,688 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm

Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	38,2 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettyyppi	UN
Kierteen koko	1.9/16-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi