

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.11/16-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.11/16-12
GTIN	4062406040635
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 42,862 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 40,85 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	40,85 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen Ø	42,862 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	29 mm
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	36 mm
Kierteen syvyys	85,72 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	220 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.11/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi