

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-10

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 2-10
GTIN	4062406038694
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

 varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48,4 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	50,8 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	40 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierteen syvyys	101,6 mm
Alkureiän Ø	48,4 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	2,54 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	2-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi