

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.1/4-8

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.1/4-8
GTIN	4062406040185
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 28,8 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	28,8 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	180 mm

varren $\varnothing D_s$	25 mm
Kierteen syvyys	63,5 mm
Kierteen \varnothing	31,75 mm
Varren nelikulmio \square	20 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/4-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi