

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.7/8-12
GTIN	4062406038571
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 45,6 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	29 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,117 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän Ø	45,6 mm

varren Ø D _s	36 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen syvyys	95,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	47,625 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.7/8-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi