

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: NO.10-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 NO.10-48
GTIN	4062406038878
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	70 mm
Kierteennousu	0,529 mm
Kierteen syvyys	14,49 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kierrettä/ tuuma	48

Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	4,83 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	4,35 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	10-48 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi