

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.1/8-10

Tilastiedot

Tilausnumero	130035 1.1/8-10
GTIN	4062406040048
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 26,25 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	18 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	22 mm
Kierteenousu	2,54 mm
Kierteen Ø	28,575 mm
Alkureiän Ø	26,25 mm
Kokonaispituus L	180 mm

Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen syvyys	57,15 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/8-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi