

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.11/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.11/16-18
GTIN	4062406040611
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 42,862 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 41,6 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	36 mm
Kierteen syvyys	85,72 mm
Kierteen Ø	42,862 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	41,6 mm
Kierrettä/ tuuma	18

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	220 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,411 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.11/16-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi