

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1/4-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1/4-20
GTIN	4062406039080
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,11 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	6,35 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	20
varren Ø D _s	7 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Lastu-urien määrä	3

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	19,05 mm
Alkureiän Ø	5,11 mm
Standardi	DIN 371
Kierteennousu	1,27 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1/4-20 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi