

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.15/16-20

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.15/16-20
GTIN	4062406040840
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 49,212 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

 varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	32 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	48 mm
Kierteen syvyys	98,4 mm
varren Ø D _s	40 mm
Kierteen Ø	49,212 mm

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	250 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteennousu	1,27 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.15/16-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi