

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 2-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 2-12
GTIN	4062406040925
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

 varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48,8 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	250 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	2,117 mm
Kierrettä/ tuuma	12
varren Ø D _s	40 mm
Alkureiän Ø	48,8 mm
Kierteen Ø	50,8 mm

Kierteen syvyys	101,6 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi