

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 11/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 11/16-20
GTIN	4062406039585
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,25 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	125 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	17,462 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	16,25 mm

Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen syvyys	34,92 mm
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	11 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	11/16-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi