

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: NO.12-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 NO.12-24
GTIN	4062406038991
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,47 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	5,49 mm
varren Ø D _s	6 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän Ø	4,47 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Lastu-urien määrä	3

Kierteennousu	1,058 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen syvyys	16,47 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	12-24 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi