

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.5/8-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.5/8-18
GTIN	4062406040543
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,1 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Alkureiän Ø	40,1 mm
Kierteen Ø	41,275 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierrettä/ tuuma	18

Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	82,55 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.5/8-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi