

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.5/16-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.5/16-12
GTIN	4062406040239
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 31,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	31,3 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	66,69 mm
varren Ø D _s	28 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	12

Kierteen Ø	33,338 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	2,117 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.5/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi