

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.11/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.11/16-16
GTIN	4062406042868
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 42,862 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 41,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	85,72 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen Ø	42,862 mm

varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Alkureiän Ø	41,35 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.11/16-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi