

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 7/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 7/16-18
GTIN	4062406039301
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 9,75 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	11,11 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	9,75 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	18

Kierteen syvyys	33,33 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,411 mm
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	7/16-18 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi