

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.5/8-24

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.5/8-24
GTIN	4062406040529
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,35 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	32 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	41,275 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Alkureiän Ø	40,35 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,058 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	82,55 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.5/8-24 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi