

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.3/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.3/16-20
GTIN	4062406040079
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,97 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,27 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	30,162 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	20
varren Ø D _s	22 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	18 mm
Kierteen syvyys	60,32 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	28,97 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/16-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi